


Innensechskant-Flachkopfschraube
Edelstahl (in Packung erhältlich)



Ausführung	Werkstoff
BOX-SFB	EN 1.4301 äquiv.



MxP (Regelge- winde)	A		E (max.)	B
	Min.	Max.		
3x0.5	5.54	6.72	1.86	2
4x0.7	7.53	8.96	2.48	2.5
5x0.8	9.43	11.2	3.1	3
6x1.0	11.34	13.44	3.72	4

Als Einzelstück und in Packung erhältlich. S. 188


Bei der Bestellung in Packungsanzahl angeben.
Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Ordering Example
Teilenummer
BOX-SFB5-10

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M-L	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-SFB (Edel-stahl)	3- 6			1000 Stk./Pkg.
	8			
	10			
	12			
	15			
	4- 8			500 Stk./ Packung
	10			
	12			
	15			
	5-10			
	12			
	15			
	20			
	6-10			300 Stk./ Packung
	12			
	15			
	20			
	25			

Innensechskant-Flachkopfschraube
Erhältlich in Edelstahl (in Packung/einzeln)



MxP (Regel- gewinde)	A		E (max.)	B (Nenn- größe)
	Min.	Max.		
2x0.4	3.7	4.0	1.2	1.3
2.5x0.45	4.7	5.0	1.5	1.5
3x0.5	5.54	6.72	1.86	2.0
4x0.7	7.53	8.96	2.48	2.5
5x0.8	9.43	11.2	3.1	3.0
6x1.0	11.34	13.44	3.72	4.0
8x1.25	15.24	17.92	4.96	5.0
10x1.5	19.22	22.4	6.2	6.0

Teilenummer		l	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L			
SFB	3- 5	Bolzen - Vollgewinde	1 ~ 29 Stk.	30 ~ 49 Stk.
	6			
	8			
	10			
	12			
	15	Bolzen - Vollgewinde		
	20			
	25			
	30			
	4- 8	Bolzen - Vollgewinde		
	10			
	12			
	15			
	20			
	25	Bolzen - Vollgewinde		
	30			
	5- 8			
	10			
	12			
	15			
	20	Bolzen - Vollgewinde		
	25			
	30			

Teilenummer		l	Menge/ Paket	Stückpreis 1 ~ 2 Packung(en)	Mengen-Rabatt 3~10 Pkg.
Ausführung	M-L				
PACK-SFB	2- 4	Bolzen - Vollgewin- de	100 Stk./ Pkg.		
	5				
	6				
	2.5- 5				
	6				
	8				
	3- 5				
	6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	4- 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	5- 8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	6-10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	8-12		50 Stk./ Pa- ckung		
	15		20 Stk./ Pkg.		
	20				
	25				
	30				
	10-15				
	20				
	25				
	30				

Bei der Bestellung bitte Packungsanzahl angeben.

Ordering Example
Teilenummer
FB6-10
SFB3-5
PACK-SFB2-6

* Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit der Schraube an.

(Beispiel) A2-50
Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 500N/mm².
Die Stahlklasse ist A2 (austenitischer Edelstahl)