






Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm), Aluminiumverlängerungen




■ **Eigenschaften:** Kann zur Verstärkung der Verbindung von Profilen verwendet werden.






Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HPTSS	EN 1.0320 äquiv. (gespult)	Galvanisch verzinkt
HPTSSL		
HPTSD		
SHPTSS	EN 1.4301 äquiv.	-
SHPTSSL		
SHPTSD		




Teilenummer	Masse (g)	T	Passende Schraube und Mutter			Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-120			
			schraube	Stückz.	Mutter					
HPTSS5	11	2,3	M5-8	2	M5	2				
SHPTSS5		2								
HPTSSL5	22	2,3		4		4				
SHPTSSL5		2								
HPTSD5	21	2,3								
SHPTSD5		2								






Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HPTLN	EN 1.0320	Galvanisch verzinkt
HPTLS	äquiv.	
HPTLD	(gespult)	
SHPTLN	EN 1.4301	-
SHPTLS	äquiv.	



Teilenummer	Masse (g)	T	Passende Schraube und Mutter			Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-120
			schraube	Stückz.	Mutter		
HPTLN5	41	3.2	M5-8	3	M5	3	
SHPTLN5		2					
HPTLS5	3.2	4		4			
SHPTLS5	2	4		4			
HPTLD5	81	2.3		8		8	





Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HPTCUL	EN 1.0320 äquiv. (gespult)	Galvanisch verzinkt
HPTUL		
HPTWUL		
SHPTCUL	EN 1.4301 äquiv.	-
SHPTUL		
SHPTWUL		





Teilenummer	Masse (g)	T	Passende Schraube und Mutter			Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-120
			schraube	Stückz.	Mutter		
HPTCUL5	95	2,3	M5-8	4	M5	4	
SHPTCUL5	95	2		4		4	
HPTUL5	380	2,3		7		7	
SHPUL5		2					
HPTWUL5		2,3					
SHPWUL5	378	2		12		12	





Option	Opt.-Nr.	Spez.		Platten, Verbinder
Passende Schrauben und Muttern	SET	Passende Schrauben und Nutensteine zur Montage jeder Platte auf den Profilen werden als Satz geliefert.		HPTSS5
				SHPTSS5
				HPTSSL5
				SHPTSSL5
				HPTSD5
				SHPTSD5
				HPTLN5
				SHPTLN5
				HPTLS5
				SHPTLS5
		HPTLD5		
		HPTCUL5		
		SHPTCUL5		
		HPTUL5		
		SHPTUL5		
		HPTWUL5		
		SHPTWII 5		



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HPTTS	EN 1.0320 äquiv. (gespult)	Galvanisch verzinkt
HPTTD		
SHPTTS	EN 1.4301 äquiv.	-





Teilenummer	Masse (g)	T	Passende Schraube und Mutter			Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-120
			schraube	Stückz.	Mutter		
HPTTS5	52	3.2	M5-8	4	M5	4	
SHPTTS5		2		4		4	
HPTTD5	97	2.3		8		8	




HPTBDW5
SHPTBDW5

HPTGS5

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HPTBS	EN 1.0320 äquiv. (gespult)	Galvanisch verzinkt
HPTBD		
HPTBDW		
HPTGS		
SHPTBS	EN 1.4301 äquiv.	-
SHPTBD		
SHPTBDW		



Teilenummer	Masse (g)	T	Passende Schraube und Mutter				Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-120
			schraube	Stückz.	Mutter	Stückz.		
HPTBS5	10	2.3	M5-8	2	M5	2		
SHPTBS5		2						
HPTBD5	2.3	4		4				
SHPTBD5	2							
HPTBDW5	3.2	8		8				
SHPTBDW5	3							
HPTGS5	64	2.3		4		4		



Option	Opt.-Nr.	Spez.	Platten, Verbinder
Passende Schrauben und Muttern	SET	Passende Schrauben und Nutensteine zur Montage jeder Platte auf den Profilen werden als Satz geliefert.	HPPTTS5
			SHPTTS5
			HPPTD5
			HPTBS5
		Werkstoff: Satz	SHPTBS5
		EN 1.0320 Schraube: CBM	HPTBD5
		aquav. Mutter: HNTT	SHPTBD5
		(gespulvt)	HPTBDW5
		EN 1.4301 Schraube: SCB	SHPTBDW5
		antiv. Mutter: HNTTSN	HPGTGS5