


Achsbolzen

Hohe Traglast


■ **Merkmale:** Dies ist die hochstabile Ausführung mit einer Gewindebohrung auf einer großen Grundplatte.



Teilenummer		D _{g6}		1mm-Schritte		Auswahl	M Regel- gewinde	V	H	W	d		m	n	Stückpreis		
Ausführung	Nr.			Y	F						T	Ref.-Maß			Toleranz	FXMA	PFXMA
FXMA PFXMA SFXMA	6	6	-0.004 -0.012	4~60	5~75	1 3 5	M3	8	14	12	5	+0.075 0	0.7	2			
	8	8	-0.005 -0.014				M4	10	17	14	7	+0.090 0	0.9	3			
	10	10	-0.014				M6	13	21	18	9.6	0 -0.090	1.15				
	12	12	-0.006 -0.017			M8	15	24	21	11.5	0 -0.110	4					
	15	15	-0.017				18	28	25	14.3							
	17	17					20	32	28	16.2							
	20	20					24	36	32	19	0 -0.120	1.35	5				
	25	25	-0.007 -0.020				29	43	38	23.9							
	30	30					34	50	44	28.6				1.65			

⚠ Für Zapfenbohrungstiefe $\geq Y+F+5$ ist die Zapfenbohrung für M durchgängig. Für $Mx2 \geq Y+F+5$ ist M ebenfalls durchgängig.

Ordering	Teilenummer	-	Y	-	F	-	T	-	MA
Example	FXMA20	-	20	-	F70	-	T5	-	
	SFXMA12	-	10	-	F100	-	T2	-	




Teilenummer		Dg6	1mm-Schritte		Auswahl	M Regel- gewinde	V	H	W	Stückpreis		
Ausführung	Nr.		Y	F						FXMB	PFXMB	SFXMB
FXMB PFXMB SFXMB	6	6	-0.004 -0.012	5~75	1 3 5	3	M3	8	14	12		
	8	8	-0.005 -0.014				M4	10	17	14		
	10	10	-0.014				M6	13	21	18		
	12	12	-0.006 -0.017				M8	15	24	21		
	15	15	-0.017					18	28	25		
	17	17	-0.017					20	32	28		
	20	20	-0.017					24	36	32		
	25	25	-0.007 -0.020					29	43	38		
	30	30	-0.020					34	50	44		

Ordering	Teilenummer	-	Y	-	F	-	T	-	MA
Example	FXMB20	-	20	-	F70	-	T5	-	MA6
	SFXMB12	-	10	-	F100	-	T2	-	MA6

Alterations	Teilenummer	-	Y	-	F	-	T	-	(SET · SC)
	PFXMA15	-	20	-	F60	-	T8	-	SET · SC

Optionen	Satz Sicherungsringe		Schlüsselflächen
Code	SET		SC
Spez.	Für jeden Wellendurchmesser ist im Lieferumfang ein passender Sicherungsring enthalten. Bestellnr. SET Form Sicherungsring Nr.=6, 8: Sicherungsring Ausführung E Nr.10~30: Sicherungsring Ausführung C Material Sicherungsring		Die Schlüsselflächen können für eine Langlochführung geändert werden. Bestellnr. SC ⚠ D (Schlüsselflächen) Toleranz beträgt +0,2/0. ⚠ Y-T $\geq$ 6
	Achsbolzen	Sicherungsring	
	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff
	EN 1.1191	Schwarz brüniert	Federstahl
	Äquivalent	Chemisch vernickelt	EN 1.4301 (CSP)
	EN 1.4301 Äquivalent	-	Äquivalent



Alterations	Teilenummer	-	Y	-	F	-	T	-	MA	-	(SC)
	PFXMB15	-	20	-	F60	-	T8	-	MA10	-	SC

Optionen	Schlüsselflächen	
Code	SC	
Spez.	Die Schlüsselflächen können für eine Langlochführung geändert werden. Bestellnr. SC ⚠ D (Schlüsselflächen) Toleranz beträgt +0,2/0. ⚠ Y-T $\geq$ 6	

