

Steuerriemen für hohes Drehmoment - 2GT, 3GT

Merkmale: Steuerriemen mit kreisförmigem Zahnprofil, geeignet zur Positionierung. 2GT ist geeignet für Synchronriemenwalzen für hohe Drehmomente 2GT auf S. 1381, 3GT ist geeignet für Synchronriemenwalzen für hohe Drehmomente 3GT auf S. 1383.

Ausführung

GBN		Werkstoff	
1 Rücken Gummi	Chloropren-Kautschuk		
2 Zahn Gummi	Chloropren-Kautschuk		
3 Zugstrang	Gasfaserstrang		
4 Zahn Gewebe	Nylongewebe		

Ausführung Steigung R1 R2 R3 b H h i PLD Riemengewicht g/m (Breite: 10mm)

2GT	2	0.15	1.00	0.555	0.40	1.38	0.75	0.63	0.254	13.0
3GT	3	0.25	1.52	0.85	0.61	2.40	1.14	1.26	0.381	25.0

Betriebs temperatur -10 -80 °C (Referenzwert)
Riemen-Umfangslänge entspricht der Länge des Zugdrahts.
Merkmale und Hinweise DS. 1375
Auswahlmethode S. 2253

Ausführung: 2GT (Steigung: 2 mm)															
Ausführung	Teilenummer		Anz. Zähne	Riemenumfängslänge (mm)	Stückpreis			Ausführung	Teilenummer		Anz. Zähne	Riemenumfängslänge (mm)	Stückpreis		
	Riemennummer	Riemen-nennbreite			40	60	90		Riemennummer	Riemen-nennbreite			40	60	90
GBN (Gummi)	66 2GT		33	66				GBN (Gummi)	292 2GT		146	292			
	72 2GT		36	72					294 2GT		147	294			
	74 2GT		37	74					300 2GT		150	300			
	76 2GT		38	76					302 2GT		151	302			
	78 2GT		39	78					304 2GT		152	304			
	80 2GT		40	80					308 2GT		154	308			
	82 2GT		41	82					310 2GT		155	310			
	84 2GT		42	84					314 2GT		157	314			
	86 2GT		43	86					318 2GT		159	318			
	88 2GT		44	88					320 2GT		160	320			
	90 2GT		45	90					322 2GT		161	322			
	92 2GT		46	92					324 2GT		162	324			
	94 2GT		47	94					326 2GT		163	326			
	96 2GT		48	96					328 2GT		164	328			
	98 2GT		49	98					332 2GT		166	332			
	100 2GT		50	100					336 2GT		168	336			
	102 2GT		51	102					338 2GT		169	338			
	106 2GT		53	106					340 2GT		170	340			
	108 2GT		54	108					344 2GT		172	344			
	110 2GT		55	110					346 2GT		173	346			
	112 2GT		56	112					348 2GT		174	348			
	114 2GT		57	114					350 2GT		175	350			
	116 2GT		58	116					352 2GT		176	352			
	118 2GT		59	118					354 2GT		177	354			
	120 2GT		60	120					358 2GT		179	358			
	122 2GT		61	122					360 2GT		180	360			
	124 2GT		62	124					366 2GT		183	366			
	126 2GT		63	126					370 2GT		185	370			
	128 2GT		64	128					372 2GT		186	372			
	130 2GT		65	130					376 2GT		188	376			
	132 2GT		66	132					380 2GT		190	380			
	134 2GT		67	134					382 2GT		191	382			
	136 2GT		68	136					386 2GT		193	386			
	138 2GT		69	138					394 2GT		197	394			
	140 2GT		70	140					400 2GT		200	400			
	142 2GT		71	142					406 2GT		203	406			
	144 2GT		72	144					412 2GT		206	412			
	146 2GT		73	146					420 2GT		210	420			
	148 2GT		74	148					426 2GT		213	426			
	150 2GT		75	150					430 2GT		215	430			
	152 2GT		76	152					436 2GT		218	436			
	154 2GT		77	154					440 2GT		220	440			
	156 2GT		78	156					444 2GT		222	444			
	158 2GT		79	158					446 2GT		223	446			
	160 2GT		80	160					448 2GT		224	448			
	162 2GT	40 (4mm)	81	162					452 2GT	40 (4mm)	226	452			
	164 2GT		82	164					460 2GT		230	460			
	166 2GT		83	166					470 2GT		235	470			
	168 2GT	60 (6mm)	84	168					478 2GT	60 (6mm)	239	478			
	170 2GT		85	170					484 2GT		242	484			
	172 2GT		86	172					486 2GT		243	486			
	174 2GT		87	174					488 2GT		244	488			
	176 2GT	90 (9mm)	88	176					492 2GT	90 (9mm)	246	492			
	178 2GT		89	178					494 2GT		247	494			
	180 2GT		90	180					500 2GT		250	500			
	182 2GT		91	182					502 2GT		251	502			
	184 2GT		92	184					504 2GT		252	504			
	186 2GT		93	186					506 2GT		253	506			
	188 2GT		94	188					516 2GT		258	516			
	190 2GT		95	190					524 2GT		262	524			
	192 2GT		96	192					530 2GT		265	530			
	194 2GT		97	194					544 2GT		272	544			
	196 2GT		98	196					550 2GT		275	550			
	200 2GT		100	200					558 2GT		279	558			
	202 2GT		101	202					570 2GT		285	570			
	204 2GT		102	204					572 2GT		286	572			
	206 2GT		104	208					578 2GT		289	578			
	210 2GT		105	210					586 2GT		293	586			
	212 2GT		106	212					598 2GT		299	598			
	214 2GT		107	214					600 2GT		300	600			
	216 2GT		108	216					606 2GT		303	606			
	220 2GT		110	220					616 2GT		308	616			
	224 2GT		112	224					630 2GT		315	630			
	226 2GT		113	226					634 2GT		317	634			
	228 2GT		114	228					646 2GT		323	646			
	230 2GT		115	230					660 2GT		330	660			
	232 2GT		116	232					670 2GT		335	670			
	236 2GT		118	236					676 2GT		338	676			
	240 2GT		120	240					690 2GT		345	690			
	242 2GT		121	242					696 2GT		348	696			
	244 2GT		122	244					702 2GT		351	702			
	248 2GT		124	248					726 2GT		363	726			
	250 2GT		125	250					742 2GT		371	742			
	252 2GT		126	252					752 2GT		376	752			
	254 2GT		127	254					760 2GT		380	760			
	256 2GT		128	256					772 2GT		386	772			
	258 2GT		129	258					782 2GT		391	782			
	260 2GT		130	260					800 2GT		400	800			
	264 2GT		132	264					810 2GT		405	810			
	266 2GT		133	266					852 2GT		426	852			
	268 2GT		134	268					860 2GT		430	860			
	270 2GT		135	270					866 2GT		433	866			
	278 2GT		139	278					892 2GT		446	892			
	280 2GT		140	280					900 2GT		450	900			
	282 2GT		141	282					930 2GT		465	930			
	284 2GT		142	284					950 2GT		475	950			
	286 2GT		143	286					976 2GT		488	976			
	288 2GT		144	288					994 2GT		497	994			
	290 2GT		145	290											

Ausführung: 3GT (Steigung: 3 mm)																	
Ausführung	Teilenummer		Riemen-nennbreite	Anz. Zähne	Riemenumfängslänge (mm)	Stückpreis			Ausführung	Teilenummer		Riemen-nennbreite	Anz. Zähne	Riemenumfängslänge (mm)	Stückpreis		
	Riemen-nummer					60	90	150		Riemen-nummer					60	90	150
GBN (Gummi)	102 3GT		34	102						486 3GT		162	486				
	105 3GT		35	105						489 3GT		163	489				
	108 3GT		36	108						495 3GT		165	495				
	111 3GT		37	111						501 3GT		167	501				
	114 3GT		38	114						504 3GT		168	504				
	117 3GT		39	117						510 3GT		170	510				
	120 3GT		40	120						513 3GT		171	513				
	123 3GT		41	123						522 3GT		174	522				
	126 3GT		42	126						525 3GT		175	525				
	129 3GT		43	129						531 3GT		177	531				
	132 3GT		44	132						537 3GT		179	537				
	135 3GT		45	135						540 3GT		180	540				
	138 3GT		46	138						543 3GT		181	543				
	141 3GT		47	141						549 3GT		183	549				
	144 3GT		48	144						552 3GT		184	552				
	147 3GT		49	147						558 3GT		186	558				
	150 3GT		50	150						561 3GT		187	561				
	156 3GT		52	156						564 3GT		188	564				
	159 3GT		53	159						570 3GT		190	570				
	162 3GT		54	162						576 3GT		192	576				
	168 3GT		56	168						579 3GT		193	579				
	174 3GT		58	174						582 3GT		194	582				
	177 3GT		59	177						588 3GT		196	588				
	180 3GT		60	180						591 3GT		197	591				
	186 3GT		62	186						597 3GT		199	597				
	189 3GT		63	189						600 3GT		200	600				
	192 3GT		64	192						603 3GT		201	603				
	195 3GT		65	195						609 3GT		203	609				
	198 3GT		66	198						612 3GT		204	612				
	201 3GT		67	201						618 3GT		206	618				
	204 3GT		68	204						624 3GT		208	624				
	207 3GT		69	207						633 3GT		211	633				
	210 3GT		70	210						639 3GT		213	639				
	213 3GT		71	213						642 3GT		214	642				
	216 3GT		72	216						651 3GT		217	651				
	222 3GT		74	222						654 3GT		218	654				
	225 3GT		75	225						666 3GT		222	666				
	228 3GT		76	228						672 3GT		224	672				
	231 3GT		77	231						675 3GT		225	675				
	234 3GT		78	234						681 3GT		227	681				
	237 3GT		79	237						687 3GT		229	687				
	240 3GT		80	240						690 3GT		230	690				
	243 3GT		81	243						693 3GT		231	693				
	246 3GT		82	246						699 3GT		233	699				
	249 3GT		83	249						702 3GT		234	702				
	252 3GT		84	252						705 3GT		235	705				
	255 3GT		85	255						708 3GT		236	708				
	258 3GT		86	258						720 3GT		240	720				
264 3GT	60 (6mm)	88	264						729 3GT	60 (6mm)	243	729					
267 3GT		89	267						741 3GT		247	741					
270 3GT		90	270						744 3GT		248	744					
273 3GT	90 (9mm)	91	273						750 3GT	90 (9mm)	250	750					
276 3GT		92	276						756 3GT		252	756					
282 3GT		94	282						765 3GT		255	765					
285 3GT	150 (15mm)	95	285						774 3GT	150 (15mm)	258	774					
288 3GT		96	288						783 3GT		261	783					
291 3GT		97	291						789 3GT		263	789					
297 3GT		99	297						810 3GT		270	810					
300 3GT		100	300						822 3GT		274	822					
303 3GT		101	303						840 3GT		280	840					
309 3GT		103	309						852 3GT		284	852					
312 3GT		104	312						858 3GT		286	858					
315 3GT		105	315						870 3GT		290	870					
318 3GT		106	318						882 3GT		294	882					
324 3GT		108	324						900 3GT		300	900					
327 3GT		109	327						912 3GT		304	912					
330 3GT		110	330						924 3GT		308	924					
333 3GT		111	333						927 3GT		309	927					
336 3GT		112	336						936 3GT		312	936					
339 3GT		113	339						948 3GT		316	948					
342 3GT		114	342						960 3GT		320	960					
345 3GT		115	345						963 3GT		321	963					
348 3GT		116	348						966 3GT		322	966					
351 3GT		117	351						972 3GT		324	972					
354 3GT		118	354						981 3GT		327	981					
357 3GT		119	357						993 3GT		331	993					
363 3GT		121	363						996 3GT		332	996					
366 3GT		122	366						1005 3GT		335	1005					
369 3GT		123	369						1008 3GT		336	1008					
375 3GT		125	375						1014 3GT		338	1014					
378 3GT		126	378						1050 3GT		350	1050					
381 3GT		127	381						1059 3GT		353	1059					
384 3GT		128	384						1068 3GT		356	1068					
387 3GT		129	387						1071 3GT		357	1071					
393 3GT		131	393						1086 3GT		362	1086					
396 3GT		132	396						1098 3GT		366	1098					
399 3GT		133	399						1113 3GT		371	1113					
402 3GT		134	402						1137 3GT		379	1137					
405 3GT		135	405						1170 3GT		390	1170					
408 3GT		136	408						1188 3GT		396	1188					
414 3GT		138	414						1212 3GT		404	1212					
417 3GT		139	417						1215 3GT		405	1215					
420 3GT		140	420						1260 3GT		420	1260					
423 3GT		141	423						1290 3GT		430	1290					
426 3GT		142	426						1299 3GT		433	1299					
432 3GT		144	432						1305 3GT		435	1305					
444 3GT		148	444						1326 3GT		442	1326					
447 3GT		149	447						1335 3GT		445	1335					
453 3GT		151	453						1374 3GT		458	1374					
456 3GT		152	456						1386 3GT		462	1386					
459 3GT		153	459						1422 3GT		474	1422					
462 3GT		154	462						1446 3GT		482	1446					
471 3GT		157	471						1521 3GT		507	1521					
480 3GT		160	480														