



Kurvenrollen mit Achsbolzen, mit Halterung

L-Form, Block

Merkmale: Preisgünstige Komplettseinheit. Umständliche Bestellschritte werden eliminiert und die Preise sind günstig.



Ausführung		Halterung		Kurvenrollen Form		A) Kurvenrolle inbegriffen	
L-Form	Block	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Geometrie	Werkstoff	d5-10	d12
CMFLBF	CMFBF	EN 1.1191	Schwarz brüniert	flach	EN 1.3505	CFFA	CFFH
CMFLF	CMFF	äquivalent	Chemisch vernickelt		äquivalent	CFFA	CFFH
CMFLSF	CMFSF	EN 1.4301	-	Ballig	EN 1.4125	CFFAS	CFFSH
CMFLBU	CMFBU	äquivalent	Schwarz brüniert		EN 1.3505	CFUA	CFUH
CMFLU	CMFU	äquivalent	Chemisch vernickelt		äquivalent	CFUA	CFUH
CMFLSU	CMFSU	EN 1.4301	-		EN 1.4125	CFUAS	CFUSH




Halterungen und Kurvenrollen einzeln, siehe S. 1054 oder S. 1043.

Teilenummer		Höhe h 1mm-Schritte	D	H	T	L1	L	W	W1	d1	Stückpreis					
Ausführung	d										CMFLBF	CMFLF	CMFLSF	CMFLBU	CMFLU	CMFLSU
CMFLBF	5	17~28	13	h+4.5	8	16	26	20	13	5.5						
CMFLF	6	17~32	16	h+6		19	29	22	15							
CMFLSF	8	20~38	19	h+7		22	32	24	17							
CMFLBU	10	25~52	26	h+10	12	29	42	28	20	6.5						
CMFLU	12	28~64	32	h+11		31	47	28	20							

Teilenummer		Höhe h 1mm-Schritte	D	H	T	L1	L	d1	d2	t	Stückpreis					
Ausführung	d										CMFBF	CMFF	CMFSF	CMFBU	CMFU	CMFSU
CMFBF	6	12~25	16	h+6	10	24	38	7.5	4.5	5						
CMFF	8	15~30	19	h+7												
CMFSF	10	20~35	26	h+10												
CMFBU	12	20~40	32	h+11	12	26	42	11	6.5	10						
CMFU																
CMFSU																

Ordering	Teilenummer	-	h
Example	CMFLF10	-	40
	CMFLU10	-	50




Halterungen für Kurvenrollen mit Achsbolzen

Merkmale: Verfügbar für Kurvenrollen mit Kunststoff oder Polyurethankautschuk. dh7 wird passend zum Wellen-Ø der Kurvenrollen gefertigt.



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
CMFLB	EN 1.1191	Schwarz brüniert
CMFL	äquivalent	Chemisch vernickelt
CMFLS	EN 1.4301	-




Teilenummer		h 1mm-Schritte	H	T	L1	L	W	W1	d1	Stückpreis		
Ausführung	d									CMFLB	CMFL	CMFLS
CMFLB	5	17~28	h+4.5	8	16	26	20	13	5.5			
CMFL	6	17~32	h+6		19	29	22	15				
CMFLS	8	20~38	h+7	10	22	32	24	17	6.5			
	10	25~52	h+10		29	42	28	20				
	12	28~64	h+11		31	47	28	20				

Ordering	Teilenummer	-	h
Example	CMFLB8	-	30





Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
CMFB	EN 1.1191	Schwarz brüniert
CMF	äquivalent	Chemisch vernickelt
CMFS	EN 1.4301	-



Teilenummer		h 1mm-Schritte	H	T	L1	L	d1	d2	t	Stückpreis		
Ausführung	d									CMFB	CMF	CMFS
CMFB	6	12~25	h+6	10	24	38	7.5	4.5	5			
CMF	8	15~30	h+7									
CMFS	10	20~35	h+10	12	26	42	11	6.5	10			
	12	20~40	h+11									

Ordering	Teilenummer	-	h
Example	CMFB8	-	25



Werkstoff: EN AW-5052 äquivalent
Oberflächenbehandlung: klar eloxiert

Teilenummer		A 1mm-Schritte	a1	a2	B	b1	b2	G	N	T	Größe Montageschraube	C	(J)	Stückpreis
Ausführung	dh7													
CMFB	5	+0.012	27~50	8	4.5	24	6	12	15	6	M5	8	(J)=A-G-a2	
	6	0	31~60	9	6	27	6.5	14	16	7	M6	8.5		
	8	+0.015	40~80	11.5	7.5	34	8.5	17	21	9.5	M8	12		
	10	0	49~100	14	8	44	11	22	26	11.5	M10	16		
	12	+0.018	58~120	17	12	48	12	24	32	13.5	M12	17		
	16	0	79~160	21	14.5	66	17	32	41	17.5	M16	25		

Ordering	Teilenummer	-	A
Example	CMFBAS	-	37