

Teilenummer			Anz.	Riemenum- länge (mm)	Stückpreis Nennbreite	
Ausführung	Riemenummer	Nennbreite	Zähne		150	250
PTBN	376 P8M	150 (15mm)	47	376		
	392 P8M		49	392		
	440 P8M		55	440		
	480 P8M		60	480		
	512 P8M		64	512		
	520 P8M		65	520		
	536 P8M		67	536		
	560 P8M		70	560		
	584 P8M		73	584		
	600 P8M		75	600		
	632 P8M		79	632		
	640 P8M		80	640		
	656 P8M		82	656		
	680 P8M		85	680		
	712 P8M		89	712		
	720 P8M		90	720		
	752 P8M	94	752			
	760 P8M	95	760			
	800 P8M	100	800			
	832 P8M	104	832			
	840 P8M	105	840			
	848 P8M	106	848			
	856 P8M	107	856			
	880 P8M	110	880			
	896 P8M	112	896			
	912 P8M	114	912			
	920 P8M	115	920			
	936 P8M	117	936			
	944 P8M	118	944			
	960 P8M	120	960			
	984 P8M	123	984			
	1000 P8M	125	1000			
1040 P8M	130	1040				
1056 P8M	132	1056				
1080 P8M	135	1080				
1192 P8M	149	1192		-		
1440 P8M	180	1440		-		
2064 P8M	258	2064		-		
2496 P8M	312	2496		-		
2600 P8M	325	2600		-		
2800 P8M	350	2800		-		
3048 P8M	381	3048		-		
3200 P8M	400	3200		-		