

Mindestmontageabstand 1.4mm / 1.5mm / 1.7mm Serie

■ Federkontaktstifte - Mindestmontageabstand 1.4mm

NP68SF
NP68

■ Kontaktstifte

Nr.	Teil	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
①	Stößel	ISO-T300 Aquad	Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
②	Gehäuse	Phosphorbronze	Vergoldet mit Nickelunterschicht
③	Feder	Federstahl JIS SW6	vergoldet

■ Stecksockel - Mindestmontageabstand 1.4mm

NR68
NR68S

■ Kontaktstifte

Nr.	Teil	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
①	Stößel	ISO-T300 Aquad	Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
②	Gehäuse	Phosphorbronze	Vergoldet mit Nickelunterschicht
③	Feder	Federstahl JIS SW6	vergoldet

■ Steckhülsen

Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Messing	Vergoldet mit Nickelunterschicht

■ Steckhülsen

Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Messing	Vergoldet mit Nickelunterschicht

■ Kontaktstifte

Nr.	Teil	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
①	Stößel	ISO-T300 Aquad	Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
②	Gehäuse	Phosphorbronze	Vergoldet mit Nickelunterschicht
③	Feder	Federstahl JIS SW6	vergoldet

A	B	C	D	E	G	H (gewirteilt)
J	K	N	AS	• Stecksocket Wellenenden NR68Löt- und Crimp-Ausführung NR68SLötlösung 		

• NP88 und NP88HD Spitzenlängen

A (geviertelt)	B	C	D	E	G	H (geviertelt)	J	N

• **NP45S3SF, NP45S3 Spitzenlängen*** Für Spitzenlänge B, D, E15 und J ist der Werkstoff des Kolbens CW101C Äquiv.

• **NR45S Wellenenden**

B Löt- und Crimp-Ausführung	C Löt Ausführung
	

• **NP45SF, NP45, NP45HD Spitzenlängen***Für Spitzenlänge C ist der Werkstoff des Kolbens ISO/TC90 Äquiv.

A	B	C	D	E	G	H (geviertelt)

Kontaktstifte									
Teilenummer	Montageabstand (mm)	Voller Hub	Federkraft		zulässiger Strom	Widerstand	Austauschzyklen (Referenz)	Stückpreis 1-69 Stk.	Mengen-Rabatt 70-99 100-500
			am Anfang	2/3 Hub					
NP68SF NP68	1.4mm	4.3mm	25gf	50gf	2.5A	60mΩ	100.000-mal		
			30gf	90gf					
NP88 NP88HD	1.5mm	2.5mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	250.000-mal		
			30gf	100gf					
NP45S3SF NP45S3	1.7mm	3.0mm	25gf	50gf	3A	60mΩ	300.000-mal		
			30gf	100gf					
NP45SF NP45	1.7mm	5.0mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	300.000-mal		
			30gf	100gf					
NP45HD			40gf	150gf					

Steckhülsen  Für NP68, NP68S, NP45S und NP45, wählen Sie bitte die Wellenform aus.									
Teilenummer	Passender Kontaktstift	Belegetingsbohrung für Passmaßtol. (zur Information)	Stückpreis 1-69 Stk.	Mengen-Rabatt 70-99 100-500					
NR68	NP68SF NP68	0.83-0.84mm							
NR68S									
NR88	NP88 NP88HD	1.08-1.09mm							
NR45S	NP45S3SF NP45S3	1.39-1.41mm							
NR45	NP45SF NP45	1.39-1.41mm							
NR45T		1.47-1.49mm							

Stecksockel mit Anschlussleitung 	Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.					Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.							
	Teilenummer	Auswahl der Anschlussleitungsfarbe	Länge der Anschlussleitung (mm)	Anschlussleistung	Steigung	Maximale Betriebsspannung	verwendete Kontaktsteckhülsen	Anschlussleitungslänge 400mm			Anschlussleitungslänge 1000mm		
								Stückpreis	Mengen-Rabatt		Stückpreis	Mengen-Rabatt	
								1-69 Stk.	70-99	100-500	1-69 Stk.	70-99	100-500
	NRB68	W R BL (Weiß) (Rot) (blau)	400 1000	Ø0.63	Ø0.12x7 Stk.	250V	NR68						
	NRB88			Ø0.63	Ø0.12x7 Stk.		NR88						
	NRSB45			Ø1.0	Ø0.08x40 Stk.		NR45S-B						
	NRB45			Ø1.0	Ø0.08x40 Stk.		NR45-B						

	Ordering	Teilenummer	-	Spitzenform	-	Anschlussleitungsfarbe	-	Länge Anschlussleitung		Example ■ Beispiel für das Einsetzen eines Kontaktstifts in eine Kontaktsteckhülse
	Example	NP68SF NP88 NR88 NR45S NRB68 NRSB45	-	A C B	-		-			
						W	-	1000		
						W	-	400		

