

Pneumatikkupplungen - Stopfen / Stutzen

Miniaturausführung

Für Kombination von Stopfen mit Stutzen siehe S.1414.

■ Stopfen
- Mit Gewinde



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff

Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

Nr.10


(Mit Gewinde
Montageseite)

(Stutzensseite)

Nr.5

(Mit Gewinde
Montageseite)

(Stutzensseite)



Teilenummer	Ge- win- de-Ø T	L	C	A	Schlüs- selflä- chen H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCPM	NMCPMS
Ausführung	Nr.							Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCPM	5	M5	17	9.2	4.5	8	2.4	1-19 Stk.	20-50
NMCPMS	10	R 1/8	26	12.5	9	11	8	1-19 Stk.	20-50

■ Stopfen
- Mit Schlauchverbindung



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff


Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

(Schlauch
Montageseite)

(Stutzensseite)



Teilenummer	Passende Rohrinnen- Ø (mm)	L	C	A	T	H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCPH	NMCPHS
Ausführung	Nr.								Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCPH	2.5	2.5	18	9.2	7	3.5	6	1.6	1-19 Stk.	20-50
NMCPHS	4	4	19	9.2	8	4.8	6	2.4	1-19 Stk.	20-50

■ Stutzen
- Mit Gewinde



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff

Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

Nr.10


(Stopfenseite)

(Montageseite mit Außengewinde)

Nr.5

(Stopfenseite)

(Montageseite mit Außengewinde)



Teilenummer	Ge- win- de-Ø T	L	D	A	Schlüs- selflä- chen H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCSM	NMCSMS
Ausführung	Nr.							Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCSM	5	M5	23.6	9.5	4.5	9	2.5	1-9 Stk.	10-30
NMCSMS	10	R 1/8	30	9.5	9	11	4	1-9 Stk.	10-30

■ Stutzen
- Mit Schlauchverbindung



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff


Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

(Stopfenseite)

(Schlauch Montageseite)



Teilenummer	Passende Rohrinnen- Ø (mm)	L	D	A	T	H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCSH	NMCSHS
Ausführung	Nr.								Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCSH	2.5	2.5	26	9.5	7	3.5	9	1.6	1-9 Stk.	10-30
NMCSHS	4	4	27	9.5	8	4.8	9	2.4	1-9 Stk.	10-30

Ordering
Example

Teilenummer
NMCPH4

■ Stopfen
- Mit Gewindebohrung



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff

Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

Nr.10


(Mit Gewinde
Montageseite)

(Stutzensseite)

Nr.5

(Mit Gewinde
Montageseite)

(Stutzensseite)



Teilenummer	Ge- win- de-Ø T	L	C	A	Schlüs- selflä- chen H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCPF	NMCPFS
Ausführung	Nr.							Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCPF	5	M5	16	9.2	4.5	8	2.9	1-19 Stk.	20-50
NMCPFS	10	Rc 1/8	21.4	9.2	7	14	14	1-19 Stk.	20-50

■ Stopfen
- L-förmige Schlauchverbindung



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff


Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

(Schlauch
Montageseite)

(Stutzensseite)



Teilenummer	Passende Rohrinnen-Ø (mm)	L	C	A	E	T	Schlüs- selflä- chen H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCPHL	NMCPHLS
Ausführung	Nr.									Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCPHL	4	4	22.5	17.5	8	18	4.8	8	2.4	9.4	
NMCPHLS	4	4	22.5	17.5	8	18	4.8	8	2.4	9.4	

■ Stutzen
- Plattenmontage



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff


Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

(Stopfenseite)

(Schlauch Montageseite)



Teilenummer	Passende Rohrinnen- Ø (mm)	L	C	A	D	T	Schlüs- selflä- chen H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCSHB	NMCSHBS
Ausführung	Nr.									Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCSHB	4	4	35	15	8	9.5	4.8	11	2.4	1	7
NMCSHBS	4	4	35	15	8	9.5	4.8	11	2.4	1	7

■ Stutzen
- L-förmige Schlauchverbindung



Ausführung

Messing

EN 1.4301 Äquiv.

■ Werkstoff


Chemisch vernickelt

■ Oberflächenbehandlung

-

(Schlauch Montageseite)

(Stopfenseite)



Teilenummer	Passende Rohrinnen- Ø (mm)	L	C	A	E	D	T	Schlüs- selflä- chen H	In- nen- Ø B	Ge- wicht (g)	NMCSHL	NMCSHLS
Ausführung	Nr.										Stückpreis	Mengen-Rabatt
NMCSHL	4	4	29	24	18	8	9.5	4.8	9	2.4	15.2	
NMCSHLS	4	4	29	24	18	8	9.5	4.8	9	2.4	15.2	

Spezifikationen	Dichtungswerkstoff	Betriebstemperaturbereich	Zulässige Flüssigkeit
	Nitrilkautschuk (NBR)	-20°C--60°C	Luft

Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm²)	Druckwiderstand MPa (kgf/cm²)
Messing: 1.0 (10) Edelstahl: 1.0 (10)	Messing: 1.5 (15) Edelstahl: 1.5 (15)
Einzeldurchgangs-Öffnungen/-Schließsystem (Ventil auf Stutzensseite)	

Pneumatikkupplungen - Stopfen / Stutzen

Chemikalienbeständige Ausführung - EN 1.4401 Äquiv.

Für Kombination von Stopfen mit Stutzen siehe S.1414.


■ Stopfen - mit Gewinde



■ Stopfen - mit Gewindebohrung



■ Stopfen - Schlauchverbindung




MCPMSS

(Montageseite mit Außengewinde)

Nr.10 (Stutzensseite)

(Montageseite mit Außengewinde)

Nr.5 (Stutzensseite)




MCPFSS

(Montageseite mit Innengewinde)

Nr.10 (Stutzensseite)

(Montageseite mit Innengewinde)

Nr.5 (Stutzensseite)




MCPHSS

(Montageseite mit Innengewinde)

Nr.10 (Stutzensseite)

(Montageseite mit Innengewinde)

Nr.5 (Stutzensseite)



Teilenummer	Gewinde-Ø T	L	A	E	Schlüsselflächen H	Innen-Ø d	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.							1 ~ 9 Stk.	10~30
MCPMSS	5	M5	19.8	12.5	4.5	8	3		
	10	R 1/8	27	10	12	2.4	9		

Teilenummer	Gewinde-Ø T	L	A	E	Schlüsselflächen H	Innen-Ø d	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.							1 ~ 9 Stk.	10~30
MCPFSS	5	M5	18.5	12.5	5	8	3		
	10	Rc 1 / 8	24	9	14	2.4	12		

Teilenummer	Passende Rohrinnen-Ø (mm)	L	A	D	C	E	Innen-Ø d	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.								1 ~ 9 Stk.	10~30
MCPHSS	2.5	2.5	23.3	12.5	8	2.9	7	1.6	4	
	4	4				4.7	8	2.4	12	

■ Stutzen - mit Gewinde



■ Stutzen - Schlauchverbindung




MCSMSS

(Stopfenseite)

Nr.10 (Montageseite mit Außengewinde)

(Stopfenseite)


Nr.5 (Montageseite mit Außengewinde)



MCSHSS

(Stopfenseite)

(Schlauchanschlusseite)



Teilenummer	Gewinde-Ø T	L	D	E	Schlüsselflächen H	Innen-Ø d	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.							1 ~ 9 Stk.	10~30
MCSMSS	5	M5	28.2	11	4.5	10	2.5	10	
	10	R 1/8	34.9	10	12	4	16		

Teilenummer	Passende Rohr- innen-Ø (mm)	L	D	C	E	H	Innen- Ø d	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.								1 ~ 9 Stk.	10~30
MCSHSS	2.5	2.5	30.7	11	2.9	7	1.6	12		
	4	4	31.7	4.7	8	10	2.4	19		



Ordering
Example

Teilenummer
MCPMSS5
MCSMSS10

Spezifikationen	Stopfen, Stutzen
Ausführung	Zulässige Flüssigkeit
	Luft, Wasser
Betriebstemperaturbereich	-15~180°C
Max. Betriebsdruck	0.98MPa
Druckbeständigkeit	1.47MPa
Dichtungswerkstoff	Fluor
Ventilstruktur	Einzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)
Merkmale:	
	Der Stutzen ist mit einem eingebetteten Automatikventil ausgestattet, das exzellenten Druckwiderstand bietet.
	Hergestellt aus EN 1.4401 Äquiv. mit ausgezeichnetem Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.