



Geschlitzte Bohrung / runde Bohrung



Teilenummer			 Werkstoff	 Härte	 Dickentoleranz (T)							Bearbeitungsbedingungen für Ausführung mit Langloch:  f _z 3  a _z 3  m _z 3  n _z 3
Ein Langloch	Zwei Tüfen	Drei Langlöcher			0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	3.0	
ASAFR	ASFFR	ASCFR	EN 1.0330 äquivalent	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.17	-		
ASAFB	ASFFB	ASCFB	Messing (EN CW50SL äquivalent oder EN CW507L äquivalent)	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08	±0.12	
ASAFS	ASFFS	ASCFS	T=0,05–1,0 T=2,0, 3,0 EN 1.4301 äquivalent EN 1.4301 äquivalent	370–430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05	±0.20	±0.25



Teilenummer				1mm-Schritte		Auswahl	0.1mm Schritte				
Ausführung				A	B	T	Q	E	C	P	
eine Bohrung	EN 1.0330 äquivalent	Messing	EN 1.4301 äquivalent (H)	10~150	10~150	(0.05)	3~31	Q/2+3~	0 ~ B-(Q/2+3)	 Bei Ausführung mit nur einer Rundbohrung ist keine Spezifikation erforderlich.	
	ASAFR	ASAFB	ASAFS			0.1					
zwei Bohrungen	ASFFR	ASFFB	ASFFS	16~200	10~200	0.2					Q+3~
						0.3					
drei Bohrungen	ASCFR	ASCFB	ASCFS	16~200	10~200	0.5					
						1.0					
						2.0					
						(3.0)					

🔴 EN 1.0330 äquivalent ist nicht verfügbar für T(0.05) und T(3.0).



Ordering Example	Teilenummer	-	A	-	B	-	T	-	Q	-	E	-	C	-	P
	ASFFB	-	A100	-	B25	-	T1.0	-	Q12	-	E15	-	C12	-	P70

Teilenummer			Werkstoff	Härte	Dickentoleranz (T)							
eine Rundbohrung	zwei Rundbohrungen	drei Rundbohrungen			0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	2.0	3.0
ASACR	ASFCR	ASCCR	EN 1.0330 äquivalent	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11	±0.17	-	
ASACB	ASFCB	ASCCB	Messing (EN CW502L äquivalent oder EN CW507L äquivalent)	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08	±0.15	
ASACS	ASFCS	ASCCS	T=0.05-1.0 T=2.0, 3.0 EN 1.4301 äquivalent EN 1.4301 äquivalent	370-430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05	±0.20	±0.25

Bearbeitungsbedingungen für Ausführung mit Rundbohrung


♡ f ≥ 2

♡ a ≥ 2

♡ m ≥ 2

♡ h ≥ 2

♡ n ≥ 2



Teilenummer				1mm-Schritte		Auswahl	0.1mm Schritte						
Ausführung				A	B	T	D	E	C	P			
eine Bohrung	EN 1.0330 äquivalent	Messing	EN 1.4301 äquivalent (H)	10~150	10~150	(0.05)	3~100	D/2+2~	D/2+2 B-(D/2+2)	 Bei Ausführung mit nur einer Rundbohrung ist keine Spezifikation erforderlich.			
	ASACR	ASACB	ASACS			0.1							
zwei Bohrun- gen	ASFCR	ASFCB	ASFCS	15~200	10~200	0.2					D/2+2~	B-(D/2+2)	D+2~
						0.3							
drei Bohrun- gen	ASCCR	ASCCB	ASCCS	15~200	10~200	0.5							
						1.0							
						2.0	D/2+2~	B-(D/2+2)	D+2~				
						(3.0)							

! EN 1.0330 äquivalent ist nicht verfügbar für T(0.05) und T(3.0)



Ordering Example	Teilenummer	-	A	-	B	-	T	-	D	-	E	-	C	-	P
	ASACR	-	A50	-	B25	-	T0.1	-	D7.5	-	E25	-	C11	-	
	ASCCS	-	A120	-	B15	-	T3.0	-	D10	-	E15	-	C7	-	P45

■ Eine geschlitzte / eine runde Bohrung

[illegible]

■ Zwei geschlitzte / zwei runde Bohrungen

[illegible]

■ **Drei geschlitzte Bohrungen / drei runde Bohrungen**

[illegible]