

Bolzen- Vollgewinde/Bolzen/Sechskantgewindebolzen

Gewindebolzen mit Skala/Flanschklammern
Halierungstyp

Bolzen - Vollgewinde

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
ANE	allgemeiner Baustahl	Schwarz brüniert
ANES	EN 1.4301 äquiv.	-

RoHS 10

Ordering Example
Teilenummer
ANE10-300
ANES16-500

Teilenummer	Ausführung	M-L	MxP	ANE		ANES	
				Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
ANE ANES	6-100	200	6x1.0				
		300					
		500					
	8-100	200	8x1.25				
		300					
		500					
	10-100	200	10x1.5				
		300					
		500					
	12-100	200	12x1.75				

Gewindebolzen

STDN (beidseitig Schrauben mit Rechtsgewinde)

M	P
8	1.25
10	1.5
12	1.75
16	2.0
20	2.5

Werkstoff: EN 1.1191 äquiv.
Härte: 32 bis 38HRC
Oberflächenbehandlung: Schwarz eloxiert

RoHS 10

Teilenummer	Ausführung	M	L	F	E	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung							1-49 Stk.	50 - 200 Stk.
STDN	8	6	50	20	6	6		
			75	30	6			
			100	40	10			
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
	10	8	50	20	6	8		
			75	30	6			
			100	40	10			
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
	12	10	50	20	6	10		
			75	30	6			
			100	40	10			
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			

Sechskantbolzen

Ausführung	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung
RSBB	EN 1.1191 äquiv.	35-40HRC	Schwarz brüniert
RSBM			Chemisch vernickelt

25 / (6.3 / 1.6)

RoHS 10

Teilenummer	Ausführung	M	L	F	E	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung							1-49 Stk.	50 - 200 Stk.
STDN	16	13	75	30	8	13		
			100	40	10			
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
			200	40	20			
	20	17	100	40	10	17		
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
			200	40	20			
			225	60	25			

Wenn L=max. 100, existiert kein gerader Bereich.


Ordering Example
Teilenummer
STDN10 - 100

Teilenummer	Ausführung	M	MxSteigung	L	F	H	B	g	Stückpreis
Ausführung									RSBB, RSBM
RSBB RSBM	3	2	3x0.5	7.5	4	2	6	1	
			4x0.7	10	5		7	1.2	
			5x0.8	12.5	7		8	1.4	
			6x1.0	15	8		10	1.5	
			8x1.25	20	11		13		
			10x1.5	25	14		17	2	

Ordering Example
Teilenummer
RSBB8




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
ASSB	EN 1.7220 äquiv.	Schwarz brüniert
ASSS	EN 1.4301 äquiv.	-



*Als Messwerkzeug zur Einstellung von Maschinen und technischen Ausrüstungen verwendbar.

Teilenummer	Ausführung	Funktionsrichtung der Skala	M (Regelgewinde)	L	B	D	t	ASSB		ASSS	
Ausführung								Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
ASSB ASSS	Y (horizontal) T (vertikal)	120	8	4	6.6	5	5	1-4 Stk.	5 - 50 Stk.	1-4 Stk.	5 - 50 Stk.
			10								
			12								
			16								


Ordering Example
Teilenummer
ASSS - T - 8



Teilenummer		MxSteigung	L	D1	H	T	P	K	W	P1	F	d1	Stückpreis							
Ausführung	M												BRBR	MRBR	SRBR	BRBS	MRBS	SRBS	BRBC	MRBC
Rundflansch	BRBR	6x1.0	12	12	28	4	20	22	12	20		3.5								
	MRBR	8x1.25	14	15	32		25	25	15	25										
	SRBR	10x1.5	18	20	38	5	30	30	20	30		4.5								
Quadratflansch	BRBS	10x1.25																		
	MRBS	12x1.75	20	22	40		32	32	25	28	16									
	SRBS	14x1.5	22	26		6	40	39	32	33	22	5.5								
Kompaktflansch	BRBC	16x2.0	26	28																
	MRBC	18x1.5	30	32																
	SRBC	20x2.5	32	35	63	8	50	48	40	42	25	6.6								

Gewindesteigungen 10A, 14A und 18A sind Feingewinde.

Ordering Example
Teilenummer
SRBR10



Alterations
Teilenummer - (MC)
SRBR16 - MC

Zusätzliche Gewindebohrung für Stellschrauben

Option

Opt.-Nr. MC

Spez. Mit 2 Gewindebohrungen für Stellschrauben. Bestellcode MC

M	MC	g
6	M3	9
8		10
10		13
10A	M4	14
12		15
14A		16
16	M5	20
18A		
20		