

Geräterolle Doppelradausführung

Mittlere Last/sehr schwere Lasten


Geräterolle Doppelradausführung

Schwere Lasten Stahl/rostfreier Stahl

Mittlere Traglast

CWM-P

Grundkörper	Laufrolle	Lager
Werkstoff Oberflächenbehandlung	Werkstoff (Farbe)	drehbarer Teil Laufrolle
EN 1.0320 Aquiv. (warmgewickelt)	Chromatiert (II-wertig)	Nylon (schwarz)
		Eingebaut Ohne



RoHS 10



Grund-körper	Teilenummer		Rad-werkstoff	H	d	r	Zulässige Last (N)	Masse (g)	Stückpreis
	Ausführung	D							
Lenkrolle	CWM-P	38	N (Nylon)	64	8.8	44	1200	450	
		50		77		49	1500	470	

Ordering Example: Teilenummer CWM-P38 - Rad-werkstoff N

Merkmale: max. zulässige Last unseres Sortiments. Kann für den motorgetriebenen Transport großer Verarbeitungsmaschinen und Geräte verwendet werden.

Sehr schwere Lasten

CKXJ



RoHS 10


Grundkörper	Laufrolle	Lager
Werkstoff Oberflächenbehandlung	Werkstoff (Farbe)	drehbarer Teil Laufrolle
EN 1.0320 Aquiv. (warmgewickelt)	Chromatiert (III-wertig)	MC-Nylon (blau)
		Eingebaut Eingebaut

Grund-körper	Teilenummer		Rad-werkstoff	H	r	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis	
	Ausführung	D						1-4 Stk.	5-10 Stk.
Lenkrolle	CKXJ	100	M (MC Nylon)	150	97	10000	5300		
		125		170	109	13000	5700		
		150		200	121	15000	6300		

Ordering Example: Teilenummer CKXJ100 - Rad-werkstoff M




Example



Schwere Lasten - Stahl -

CWMJ

Grundkörper	Laufrolle	Lager
Werkstoff Oberflächenbehandlung	Werkstoff (Farbe)	drehbarer Teil Laufrolle
EN 1.0320 Aquiv. (warmgewickelt)	Chromatiert (II-wertig)	MC-Nylon (blau)
		Eingebaut Eingebaut




RoHS 10

Grund-körper	Teilenummer		Rad-werkstoff	H	D1	B	A	F	d	t	E	r	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
	Ausführung	Nr.													
Lenk-rolle	CWMJ	50	N (MC Nylon)	75	42	38	84	64	8.5	3.2	12	49	4000	812	
		65		93	57	48	100	78	10.5	4.5	14	57	5000	1530	
		75		102	65								6000	1620	

Schwere Lasten - rostfreier Stahl -

CWG

Grundkörper	Laufrolle	Dichtung	Lager
Werkstoff Oberflächenbehandlung	Werkstoff (Farbe)	Werkstoff drehbarer Teil Laufrolle	
EN 1.4301 Aquiv.	-	Monomer-gegossenes Nylon (Blau) Elektrisch leitfähiges MC Nylon (Schwarz)	Polycetal
			Eingebaut Eingebaut



RoHS 10

Grund-körper	Teilenummer		Rad-werkstoff	H	A	F	d	E	r	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis	
	Ausführung	D										Monomer-gegossenes Nylon	Elektrisch leitfähiges MC Nylon
Lenk-rolle	CWG	50	N (Monomer-gegossenes Nylon) D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)	75	84	64	8.5	12	43	4000	760		
		65		93					54	5000	1060		
		75		102	100	78	10.5	15	58	6000	1120		

Ordering Example: Teilenummer CWMJ50 - Rad-werkstoff N
CWG50 - D