

Edelstahlscharniere/Stahlscharniere

Scharniere/Scharniermuttern



SHHPS (Edelstahl)
SHHPSK (Edelstahl - Gebürstet)
SHHPT (Stahl)

Bohrungen auf einer Seite

2

3

4-N

4-CR

6-N

4-CR

Die Scharniermuttern auf S. 1199 werden empfohlen, wenn Platten verbunden werden, usw.

Ausführung **M** Werkstoff **S** Oberflächenbehandlung

SHHPS EN 1.4401 Äquiv. -


SHHPSK EN 1.4301 Äquiv. Gebürstet

SHHPT EN 1.0330 Äquiv. oder EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Verchromt

Teilenummer		Bohrungen auf einer Seite	*zulässige Last		Ge-wicht g	L	W	K	P	J	S	N	T	E	R	CR	D	SHHPS		SHHPSK	
Ausführung	Nr.		kg	N														Stückpreis 1 - 8 Stk.	Mengen-Rabatt 9 - 100	Stückpreis 1 - 8 Stk.	Mengen-Rabatt 9 - 100
SHHPS SHHPSK	5	2	9	88	43	41	36	8	25	7.5	21	5.5	2	4.6	4.6	7.5	5				
		3	11	108	70	66															
	6	2	12	117	60	48	48	9	30	8	32	6.5	5.6	5.6	10	6					
		3	15	147	98	78															
	8	2	25	245	130	59	62	11	37	10	42	3	5.6	5.6	10	6					
		3	38	372	230	96															
	845	2	30	294	190	70	80	13.5	43	16.5	47	6.1	6.1	6.1	6	5			-	-	
		3	40	392	325	113													-	-	

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer		Bohrungen auf einer Seite	*zulässige Last		Ge-wicht g	L	W	K	P	J	S	N	T	E	R	CR	D	Stückpreis 1 - 8 Stk.	Mengen-Rabatt 9 - 100
Ausführung	Nr.		kg	N															
SHHPT	5	2	9	88	36	41	36	8	25	7.5	21	5.5	2	4.6	4.6	4	5		
		3	11	108	59	66													
	6	2	12	117	50	48	48	9	30	8	32	6.5	3.2	6.5	6.5	5	6		
		3	15	147	83	78													
	8	2	25	245	124	59	62	11	37	10	42	3.2	6.5	6.5	5	6	6		
		3	38	372	207	96													
	845	2	30	294	181	70	80	13.5	43	16.5	47	298	113						
		3	40	392	298	113													



SHHPSD (Edelstahl, Senkbohrung)

Bohrungen auf einer Seite

2

3

4-N

4-CR

6-N

4-CR

Die Scharniermuttern auf S. 1199 werden empfohlen, wenn Platten verbunden werden, usw.

Ausführung **M** Werkstoff **S** Oberflächenbehandlung

SHHPSD EN 1.4301 Äquiv. Gebürstet

SHHPT EN 1.0330 Äquiv. oder EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Verchromt

Teilenummer		Bohrungen auf einer Seite	*zulässige Last		Gewicht g	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	CR	D	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.		kg	N								Durchgangsbohrung	mit Senkung						1 ~ 8 Stk.	9~100	
SHHPSD	5	2	9	88	34	41	36	8	25	7.5	21	5.5	8.6 (Für M4 Schraube)	2	4.6	4.6	4	5			
		3	11	108	56	66															
	6	2	12	117	49	48	48	9	30	8	32	6.5	10.6 (für Schraube M5)	3	6.1	6.1	5	6			
		3	15	147	80	78															
	8	2	25	245	111	59	62	11	37	10	42	6.5	10.6 (für Schraube M5)	3	6.1	6.1	5	6			
		3	38	372	185	96															
	845	2	30	294	162	70	80	13.5	43	16.5	47	266	113								
		3	40	392	266	113															

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

 **Ordering Example**

Teilenummer	-	Bohrungen auf einer Seite
SHHPS6	-	2
SHHPSD6	-	3



HHS

Form A

Form B

Form C

W

W1

W2

d

L1

L2

L3


C1

C

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Teilenummer		L	Form Nr.	W	W1	W2	L1	L2	L3	C	C1	t	d	Teilung	* zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis 1 - 19 Stk.	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.																	20-99	100
HHS	25	25	A	20	12		16			2	3.8	0.8	3.4	3	9.8	6			
	30	30					22								58.8	7			
	40	40					28			3	6.4	1.5			68.6	12			
	50	50					36								127.4	16			
	65A		B	30			23	23		4	8.5	2	4.5	5					
	65	65					36	30	22										
	75A			30			27	27											
	75	75					36	30	26										
	90A		C	38			35	35		6	12.7	3	6.6	5					
	90	90					46	36	34										
	100A			38			26	26	26										
	100	100					46	36											

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.



HHKS

Form A

Form B

Form C

32

20

Ø3.4

Ø6.3

Ø3

1.5

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Teilenummer		L	Form Nr.	ℓ	L1	L2	L3	Teilung	* zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis 1 - 19 Stk.	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.											20-99	100
HHKS	25	25	A	6	13	-	-	3	29.4	13			
	30	30		7	16	-	-	3	39.2	16			
	40	40		8	24	-	-	3	58.8	21			
	50	50		10	30	-	-	3	68.6	26			
	65	65	B	8.5	24	24	-	5	98.0	34			
	75	75		9.5	28	28	-	5	107.8	39			
	90	90		10	35	35	-	5	127.4	47			
	100	100		11	26	26	26	5	147.0	52			

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.



HHST
HHKST

Anz. Bohrungen 4

Anz. Bohrungen 3

Anz. Bohrungen 2

A

B

M

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Teilenummer	Anz. Bohrungen	B	A	P	M	Passende Scharniere	Stückpreis 1 - 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10 - 100
25	2	6	22	16	3	HHS25		
30	2	6	28	22	3	HHS30		
40	2	7	36	28	3	HHS40		
50	2	7	45	36	4	HHS50		
65	3	9	55	23	4	HHS65A		
75	3	11	65	27	5	HHS75A		
90	3	12	82	35	6	HHS90A		
100	4	12	90	26	6	HHS100A		
25	2	6	19	13	3	HHKST25		
30	2	6	22	16	3	HHKST30		
40	2	6	32	24	3	HHKST40		
50	2	6	39	30	3	HHKST50		
65	3	6	57	24	3	HHKST65		
75	3	6	65	28	3	HHKST75		
90	3	6	79	35	3	HHKST90		
100	4	6	87	26	3	HHKST100		

 **Example**
Scharniermuttern

 **Ordering Example**

Teilenummer	-	Bohrungen auf einer Seite
HHST100	-	2
HHKST100	-	3
HHST30	-	2
HHKST75	-	3